

Ficha Técnica



PRODUCTO: **ARMARIO ACT**

Nºref: **PSREC06**

Foto del producto



Descripción

- Armario metálico con cerco y tapa desmontable.
- Guías de fijación para distribuidores y placa electrónica.
- Profundidad regulable
- Fijación a forjado mediante partas (opcionales)

Datos del producto

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
SU100.919	ARMARIO ACT 400 DE 2 A 3 CIRCUITOS
SU100.920	ARMARIO ACT 675 DE 4 A 8 CIRCUITOS
SU100.922	ARMARIO ACT 1000 DE 9 A 12 (14) CIRCUITOS

Datos Técnicos

ARMARIO ACT	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
400	400 mm	600 mm	90 mm.
Cerco 400	426 mm	630 mm	
675	675 mm	600 mm	90 mm.
Cerco 675	708 mm	630 mm	
1000	1000 mm	600 mm	90 mm.
Cerco 1000	1033 mm	630mm	

Material	Chapa de Acero
RAL	9016
Pintado	Al horno

Montaje

- Colocar la parte inferior del armario a 15 cm cuando va con patas y 30 cm cuando no se coloquen las patas de fijación, para que los tubos puedan entrar perpendicularmente en los distribuidores.
- En el caso de usar Grupos hidráulicos se usarán: ACT675 para distribuidor de 2 a 6 circuitos y ACT1000 para distribuidores de 7 a 12 circuitos.

