

# Ficha Técnica



PRODUCTO: **ARMARIO ACT**

Nºref: **PSREC06**

## Foto del producto



## Descripción

- Armario metálico con cerco y tapa desmontable.
- Guías de fijación para distribuidores y placa electrónica.
- Profundidad regulable
- Fijación a forjado mediante partas (opcionales)

## Datos del producto

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
SU100.919	ARMARIO ACT 400 DE 2 A 3 CIRCUITOS
SU100.920	ARMARIO ACT 675 DE 4 A 8 CIRCUITOS
SU100.922	ARMARIO ACT 1000 DE 9 A 12 (14) CIRCUITOS

## Datos Técnicos

ARMARIO ACT	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
400	400 mm	550-600 mm	90 mm.
Cerco 400	426 mm	580 mm	
675	675 mm	550-600 mm	90 mm.
Cerco 675	708 mm	580 mm	
1000	1000 mm	550-600 mm	90 mm.
Cerco 1000	1033 mm	580 mm	

Material	Chapa de Acero
RAL	9016
Pintado	Al horno

## Montaje

- Colocar la parte inferior del armario a 15 cm cuando va con patas y 30 cm cuando no se coloquen las patas de fijación, para que los tubos puedan entrar perpendicularmente en los distribuidores.
- En el caso de usar Grupos hidráulicos se usarán: ACT675 para distribuidor de 2 a 6 circuitos y ACT1000 para distribuidores de 7 a 12 circuitos.

